



[MERCH]

CLASSEURS

Nous avons un tiroir rempli d'idées qui ne peuvent pas être archivées

[CTE_MERCH] 2017-V01

G A P S A | +34 937142240 | gapsa@gapsa.es | www.gapsa.es

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MERCH

STRUCTURE METALLIQUE

Produit testé conforme aux normes **UNE-EN-ISO 14073:05 -2 -3** et **UNE-EN-ISO 14074:05**

Structure	Tôle laminée à froid de 0,6 mm – 1,2 mm Référence DC 01 – Acier EN-10130
------------------	--

Couleurs structures



1	Tiroir amovible	Tiroir 100% amovible avec adaptateur pour dossier suspendu Mesure utile du tiroir : 531 x 383 x 274 Poids maximum par tiroir: 30 kg selon Norme UNE-EN-ISO 14073 Charge maximum par tiroir: 45 kg
2	A4, folio et foolscap	Adaptateur inclus pour dossier suspendus A4, folio et foolscap. <u>Distance entre les axes des dossiers suspendus</u> A4 333 mm Folio 367 mm Foolscap 388 mm
3	Système anti basculement automatique	Déclencheur d'un système automatique empêchant l'ouverture de plus d'un tiroir à la fois en guise de protection contre les renversements
D	Porte- étiquette	PVC souple transparent à haute qualité, il permet d'identifier les tiroirs de manière indépendante
5	Serrure et clés	Cylindre de 22 mm de diamètre. Une fois enclenchée, la serrure bloque l'ouverture de tous les tiroirs en guise de sécurité. L'armoire comprend un jeu de deux clés articulées et la possibilité de clef passe-partout
6	Poignée	Inclus dans la partie supérieur du tiroir.

DIMENSIONS

4 tiroirs	1321 x 472 x 622 (millimètres)
3 tiroirs	1016 x 472 x 622 (millimètres)
2 tiroirs	711 x 472 x 622 (millimètres)

PEINTURE

Traitement	Bain de dégraissage et traitement anticorrosion basé sur la nanotechnologie Testé selon la norme UNE-EN-ISO 9227
Recouvrement	Recouvrement en poudre formulée avec un mélange de résines époxy-polyester, présentant d'excellentes propriétés mécaniques, chimiques et polymérisé à 190°
Finition	Texturé et lise (R9006)

CRITERES ECOLOGIQUES DE DESIGN - ECODESIGN


- L'emploi de la quantité des matières premières nécessaires pour assurer la qualité du produit fini y l'utilisation d'au moins 35% d'acier recyclé comme contenu de la matière première
- Matières premières 100% recyclables.
- Utilisation de la quantité de peinture recommandée par le fabricant pour assurer un recouvrement optimal.
- Emballage redessiné avec matières recyclables pour la protection et la prévisualisation du contenu.
- Considérations écologiques avec *partners* (Fournisseurs avec ISO 14001 –environnemental).

POURCENTAGE DE RECICLAGE DU MOBILIER FABRIQUÉ A GAPSA: 100% RECYCLABLES

CERTIFICATS / NORMES

UNE-EN-ISO 9001	Qualité – systèmes de gestion de qualité
UNE-EN-ISO 14001	Environnement – Systèmes de gestion de l'environnement
UNE 89401-3	Mobilier de bureau – matériels pour le mobilier de bureau.
UNE-EN-ISO 14073 -1-2-3	Mobilier de bureau – Dimensions, conditions de sécurité, méthodes d'essai de stabilité et résistance
UNE-EN-ISO 14074	Mobilier de bureau – méthodes d'essai de résistance et durabilité des parties mobiles.





CONSERVATION ET NETTOYAGE

CONSERVATION

Stabilité: Vérifier la superficie d'appui de l'armoire

Télescopiques: Vérifier que le système d'ouverture sélective fonctionne correctement (Empêche l'ouverture simultanée de deux tiroirs évitant ainsi le risque de basculement)

Autres: Vérifier l'état des autres composants comme les serrures, les poignées.... En cas d'anomalies, demander les pièces de rechange au fabricant.

NETTOYAGE

- Nettoyer avec un torchon imbibé d'eau ou avec des nettoyeurs domestiques non agressifs.
- Ne pas utiliser de solvants, vernis, cétones, etc....
- Il est recommandé d'éliminer la poussière des zones inaccessibles avec un aspirateur ayant un embout adapté ou un torchon sec.
- Ne pas nettoyer l'armoire avec un nettoyeur haute pression ou vapeur.

2 ANS DE GARANTIE

Tous les articles GAPSA ont une garantie de 2ans. Cette garantie est applicable à tout défaut de fabrication du produit mais elle ne comprend pas les dommages causés par une mauvaise utilisation